

9.50

LineaOutside OP für Ständerwerk

BOS Ausschreibungstext

Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren Wünschen.

Beachten Sie bitte folgende Flyer:

- "Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten"

- "Anforderungen zu Zargen im Objekt"

(Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.)

Weitere Hinweise:

- "Kompendium"

Alles auf der BOS Website unter dem Menü:

Tools & Downloads.

Einteilige OP-Schiebetürzarge für
vor der Wand laufende Schiebetüren (LineaOutside OP)
für Ständerwerk, wandumfassend
nach folgenden technischen Daten:

Anzahl: ____ Stück

Profil, Fabrikat BOS: SvdW OP

Wandart: Ständerwerk

Ausführung: 1-teilig

☐ DIN rechts (rechts schließend)

☐ DIN links (links schließend)

Laufart:

☐ 1-flügelig

☐ 2-flügelig

Material:

☐ grundiert,

feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143

☐ Edelstahl

(Sichtflächen Korn 240 geschliffen und gebürstet):

☐ V2A (1.4301):

☐ V4A (1.4571):

☐ Premium Qualität

☐ Top P Qualität

☐ roh (Sichtflächen unbehandelt für
bauseitige Weiterbearbeitung)

☐ Sichtflächen grundiert

☐ ____

Blechstärke:

☐ 2,0 mm

☐ 1,5 mm

Abmessungen (B x H):

theoretische Rohbaumaße: ____ x ____ mm

Lichte Durchgangsmaße Zarge (LDB x LDH): ____ x ____ mm

Maulweite: ____ mm
Gesamttiefe Zarge: ____ mm

Spiegel vorne/hinten:

☐ 50 / 50 mm
☐ ____ / ____ mm

Putzwinkel vorne/hinten:

☐ 17 / 15 mm
☐ 17 / ____ mm
☐ ____ / ____ mm (auf Anfrage)

Schließblochstanzung:

☐ ohne
☐ für Zirkelriegel-/Hakenfallenschloss
(siehe Hinweise):
☐ Unterkante Stanzung (UKS) vorgestanzt:
1050 und 850 mm
☐ Unterkante Stanzung (UKS) ausgestanzt: ____ mm

Meterriissmarkierung: eingestanzt

Bodeneinstand:

☐ 0 mm
☐ 30 mm
☐ ____ mm

Anker:

☐ Bügelanker
☐ ____

Türblattstärke:

☐ 40 mm
☐ ____ mm

☐ Manueller Beschlag:

☐ Reisinger HL (Tragkraft max. 250 kg)
☐ ____

☐ Automatik-Beschlag (Stromzufuhr beachten):

☐ Reisinger S5000:
☐ Standard (Tragkraft max. 100 kg)
☐ Ausführung für Kraftantrieb
(Tragkraft max. 250 kg)

☐ ____

Ausstattungen:

☐ Bakterienrutsche
☐ Bewegungsmelder
☐ Aktivinfrarotvorhang
☐ Flächentaster
☐ Taster "Snap Line" im Spiegel
☐ ____

Sonstiges / weitere Angaben:

☐ Aufklappbare Blende
☐ Transportschiene zum Abknicken
(Standard bei gepulverten Zargen)
☐ Potentialausgleich (Erdung)
☐ Strahlenschutz:
☐ Blei-Teilauskleidung
☐ Blei-Vollauskleidung

[] ____

Hinweise:

- 1-teilige Ständerwerkszargen werden im Zuge der Wanderstellung montiert.
- Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal!
- Bei der Verwendung von Stoßgriffen verringert sich die lichte Durchgangsbreite des Schiebetürelements, da die Tür nicht komplett geöffnet werden kann (hervorstehender Griff).
- Lichtausschnitte im Türblatt dürfen im Gesamten nicht dicker sein als die Türblattstärke, z. B. keine hervorstehenden Glasleisten (Türblattgewicht beachten).
- Beschläge für Automatik-Ausführungen können eine Risiko-Bewertung erfordern.
- Das Hakenfallenschloss wird von BOS nicht empfohlen.

Pulverbeschichtung:

- Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei Metalliclacken, können Farbtonabweichungen zu anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen, aufgrund unterschiedlicher Untergründe, nicht ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus nicht abgeleitet werden.
- Eine Pulverbeschichtung für 1-teilige Zargen ist nicht zu empfehlen (Beschädigungen vor Ort).

Auf Wunsch ist folgende Auswahl möglich:

- [] Pulverbeschichtung, RAL ____
 - [] seidenglänzend (Standard)
 - [] matt
 - [] Feinstruktur
 - [] Hammerschlag (auf Anfrage)
 - [] DB (auf Anfrage)
 - [] NCS (auf Anfrage)

Empfehlungen:

- DIN-Richtung gemäß DIN 107 beachten.
- Für weitere Optionen und Kombinationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

LEED- und DGNB-Kriterien

BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank building-material-scout.com sind BOS-Stahlzargen in verschiedensten Ausführungen zu finden, die nach LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.

Die mit der Montage beauftragte Person sollte über eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und ein qualifiziertes Wissen verfügen, um Stahlzargen sach- und fachgerecht montieren zu können. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die hohe Qualität der Stahlzarge auch auf den späteren Gebrauch überträgt.

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und

nachhaltig aufnehmen können. Massivwände sind nach den entsprechenden Normen zu erstellen. Bei Ständerwerkswänden sind die Vorgaben der Systemhersteller in Bezug auf die Ausgestaltung der Wandöffnungen, besonders im Hinblick auf die maximal zulässigen Türblattgewichte, zu befolgen.

Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright: BOS GmbH, Emsdetten, den 22.04.2024